



## Jeu de burins et de chasse-pointes sur support en plastique Qualité spéciale, Nombre d'outils: 11



### Données de commande

N° commande	745100 11
GTIN	7610733086870
Classe d'article	73B

### Description

#### Exécution:

Burins plats et bédanes pour métal ainsi que chasse-pointes et pointeaux avec corps octogonal, trempage uniforme; burins réaffutables plusieurs fois. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats.

**Qualité spéciale** = dureté de coupe maximale – env. 59 HRC – pour une ténacité particulière.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium de haute qualité, chromé.

#### Contenu:

Pointeaux: 1 de chaque 100×8; 120×10 mm

Chasse-pointes: 1 de chaque Ø 2; 4; 5 mm

Burin plat: 1 de chaque 130; 165; 180 mm

Bédane: 1 de chaque 130; 165 mm

Pointe à tracer, double: 1 pc.

### Description technique

Nombre d'outils	11
Type de produit	Burin

## Accessoires

Burin plat de mécanicien, qualité spéciale Longueur totale 130 mm	741000 130
Pointeau, qualité spéciale, chromé Longueur totale 100 mm	748900 100
Chasse-pointes, qualité spéciale chromé Ø pointes 4 mm	745300 4
Chasse-pointes, qualité spéciale chromé Ø pointes 2 mm	745300 2
Burin plat de mécanicien, qualité spéciale Longueur totale 180 mm	741000 180
Bédane de mécanicien, qualité spéciale Longueur totale 130 mm	741100 130
Pointeau, qualité spéciale, chromé Longueur totale 120/12 mm	748900 120/12
Burin plat de mécanicien, qualité spéciale Longueur totale 165 mm	741000 165
Chasse-pointes, qualité spéciale chromé Ø pointes 5 mm	745300 5
Bédane de mécanicien, qualité spéciale Longueur totale 165 mm	741100 165