



## Chasse-pointes, qualité spéciale chromé, Ø pointes: 5mm



### Données de commande

N° commande	745300 5
GTIN	7610733200672
Classe d'article	73B

### Description

#### Exécution:

Corps octogonal avec broche conique, trempé uniformément. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats sur la tête.

Dureté de pointe maximale env. 59 HRC, pour une ténacité particulière.

#### Matière(s):

Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé.

### Description technique

Longueur totale	120 mm
Ø pointes	5 mm
Ø queue	10 mm
Type de produit	Chasse-goupilles