

**Burin de carreleur plat, Longueur totale: 100mm****Données de commande**

N° commande	743100 100
GTIN	4049002001758
Classe d'article	73U

Description**Exécution:**

En acier octogonal (forme étroite), trempé et revenu. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur.

Norme:

Gepüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.

Description technique

Longueur totale	100 mm
Largeur de lame	10 mm
Ø queue	8 mm
Poids	55 g
Type de produit	Burin