

**Chasse-pointes, qualité spéciale chromé, Ø pointes: 8mm****Données de commande**

N° commande	745300 8
GTIN	7610733005062
Classe d'article	73B

Description**Exécution:**

Corps octogonal avec broche conique, trempé uniformément. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats sur la tête.

Dureté de pointe maximale env. 59 HRC, pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé.

Description technique

Longueur totale	200 mm
Ø pointes	8 mm
Ø queue	14 mm
Type de produit	Chasse-goupilles