

**VBW****Clé à tube, Ø tuyau: 1.1/2pouce**

## Données de commande

N° commande	810700 1.1/2
GTIN	4005887271006
Classe d'article	83E

## Description

**Exécution:**

Forme suédoise, avec mâchoire étroite de forme spéciale, autoserrante, courbée à 45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage solidaire.

**VBW** pour appui du tube sur trois ou quatre points. Les raccords filetés six pans et les pièces plates peuvent ainsi être saisis sans déformation. Poignée en plastique **antidérapant**.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.

## Description technique

Longueur totale	425 mm
Capacité de serrage	75 mm
Ø tuyau	1.1/2 pouce
Angle mâchoire	45 degré
Exécution du manche	avec revêtement en plastique antidérapant
Procédé de fabrication	entièrement forgées
Traitement mâchoire	trempée par induction
Matériau pince	Acier au chrome-vanadium
Forme suédoise	oui
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise

