



## Jeu de tournevis de montage avec fonction de cliquet, Nombre de pièces: 7



### Données de commande

N° commande	667405 7
GTIN	4013288156266
Classe d'article	63H

### Description

#### Exécution:

**Manche Kraftform** en plastique antichocs acceptant les différentes lames. **Lames 6 pans** en acier spécial avec une résistance particulière et une dureté élevée. Surface chromée mate, extrémité gris acier.

Manche **avec fonction de cliquet** (droite, gauche et fixe).

#### Contenu:

1 lame à fentes: 4x0,6 / 6x1

1 lame pour Phillips: Réf. 1 / Réf. 2

1 lame Pozidriv: Réf. 1 / Réf. 2

1 lame 6 pans: 4 / 5 mm

2 embouts pour Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25

Manche Kraftform avec cliquet: 1 pc.

#### Livraison:

Avec trousse en tissu.

### Description technique

Nombre de pièces	7
------------------	---

Longueur lame	100 mm
Longueur totale	175 mm
Profil d'entraînement	Tournevis 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Référence fabricant	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Type de produit	Tournevis

## Accessoires

Lame de tournevis pour vis Torx® Profil Torx® TX30+40	667460 TX30+40
Lame de tournevis pour vis à 6 pans creux Hexagonal 4 mm	667450 4
Lame de tournevis pour vis Torx® Profil Torx® TX20+25	667460 TX20+25
Lame de tournevis pour vis Torx® Profil Torx® TX10+15	667460 TX10+15
Lame de tournevis pour vis à 6 pans creux Hexagonal 6 mm	667450 6
Embout de tournevis pour vis Phillips Taille empreinte cruciforme 1+2	667430 1+2
Lame de tournevis pour vis à 6 pans creux Hexagonal 5 mm	667450 5
Lame de tournevis pour vis à fente, des deux côtés Largeur de lame 5+7 mm	667420 5+7
Lame de tournevis pour vis Pozidriv Taille empreinte cruciforme 1+2	667440 1+2
Lame de tournevis pour vis à fente, des deux côtés Largeur de lame 4+6 mm	667420 4+6