

VBW**Clé à tube, Ø tuyau: 3pouce**

Données de commande

N° commande	810700 3
GTIN	4005887271204
Classe d'article	83E

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite de forme spéciale, autoserrante, courbée à 45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage solidaire.

VBW pour appui du tube sur trois ou quatre points. Les raccords filetés six pans et les pièces plates peuvent ainsi être saisis sans déformation. Poignée en plastique **antidérapant**.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.

Description technique

Capacité de serrage	120 mm
Longueur totale	700 mm
Ø tuyau	3 pouce
Angle mâchoire	45 degré
Exécution du manche	avec revêtement en plastique antidérapant
Procédé de fabrication	entièrement forgées
Traitement mâchoire	trempée par induction
Matériau pince	Acier au chrome-vanadium
Forme suédoise	oui
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise

