



Chasse-rivets, Pour Ø corps de rivet: 3mm



Données de commande

N° commande	744600 3
GTIN	4024089057812
Classe d'article	73U

Description

Exécution:

Corps octogonal, tête non revêtue. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats.

Norme:

DIN 6434.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.

Description technique

Pour Ø corps de rivet	3 mm
Épaisseur corps (max.)	10 mm
Largeur trou	3,5 mm
Longueur totale	100 mm
Type de produit	Chasse-rivets