



Chasse-rivets, Pour Ø corps de rivet: 4mm



Données de commande

N° commande	744600 4
GTIN	4024089057829
Classe d'article	73U

Description

Exécution:

Corps octogonal, tête non revêtue. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats.

Norme:

DIN 6434.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrem pant, surface vernie.

Description technique

Pour Ø corps de rivet	4 mm
Epaisseur corps (max.)	12 mm
Largeur trou	4,5 mm
Longueur totale	100 mm
Type de produit	Chasse-rivets