



## Clé à tube avec mâchoire en S, Ø tuyau: 1.1/2pouce



### Données de commande

N° commande	810600 1.1/2
GTIN	4045197167057
Classe d'article	82A

### Description

#### Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite de forme spéciale, autoserrante, courbée à 45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage solidaire.

**HOLEX** avec **mâchoire S** pour appui du tube sur trois points. (modèle économique).

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.

### Description technique

Capacité de serrage	63 mm
Longueur totale	420 mm
Ø tuyau	1.1/2 pouce
Angle mâchoire	45 degré
Procédé de fabrication	entièrement forgées
Traitement mâchoire	trempée par induction
Matériau pince	Acier au chrome-vanadium
Mâchoire S	oui
Forme suédoise	oui
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise

---

## Accessoires

Ecrou moleté Type 1.1/2

810520 1.1/2