



Clé à tube à une main avec mâchoire mobile, Ø tuyau: 1.1/2pouce



Données de commande

N° commande	810870 1.1/2
GTIN	095691103482
Classe d'article	83R

Description

Exécution:

Réglage rapide et direct à l'aide des mâchoires montées sur ressort. Manche en fonte à graphite sphéroïdal, (ou GS: résistant à la traction et amorti les vibrations résistant aux chocs, déformation avant rupture) verni rouge. Mâchoires acérées et précises.

Avantage(s):

- **Utilisation à une main.**
- **Travail rapide avec effet cliquet.**
- **Maintien sûr et rapide.**

Utilisation:

Lors du serrage, les mâchoires serrent fermement le tube et se desserrent automatiquement lors du soulèvement de la poignée.

Description technique

Capacité de serrage	48 mm
Ø tuyau	1.1/2 pouce
Longueur totale	250 mm
Matériau poignée	Fonte à graphite sphéroïdal
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise

