



Clé à tube avec mâchoire en S, Ø tuyau: 1.1/2pouce



Données de commande

N° commande	810500 1.1/2
GTIN	4045197237477
Classe d'article	82A

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite de forme spéciale, autoserrante, courbée à 45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage solidaire.

HOLEX avec **mâchoire S** pour appui du tube sur trois points. Poignée en plastique **antidérapant**.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.

Description technique

Ø tuyau	1.1/2 pouce
Capacité de serrage	63 mm
Longueur totale	420 mm
Angle mâchoire	45 degré
Exécution du manche	avec revêtement en plastique antidérapant
Procédé de fabrication	entièrement forgées
Traitement mâchoire	trempée par induction
Matériau pince	Acier au chrome-vanadium
Mâchoire S	oui
Forme suédoise	oui

Type de produit

Clé à tube et pince multiprise

Accessoires

Ecrou moleté Type 1.1/2

810520 1.1/2