

VBW**Clé à tube, Ø tuyau: 1/2pouce**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 810700 1/2 |
| GTIN | 4005887270801 |
| Classe d'article | 83E |

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite de forme spéciale, autoserrante, courbée à 45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage solidaire.

VBW pour appui du tube sur trois ou quatre points. Les raccords filetés six pans et les pièces plates peuvent ainsi être saisis sans déformation. Poignée en plastique **antidérapant**.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.

Description technique

| | |
|------------------------|---|
| Capacité de serrage | 39 mm |
| Ø tuyau | 1/2 pouce |
| Longueur totale | 240 mm |
| Angle mâchoire | 45 degré |
| Exécution du manche | avec revêtement en plastique antidérapant |
| Procédé de fabrication | entièrement forgées |
| Traitement mâchoire | trempée par induction |
| Matériau pince | Acier au chrome-vanadium |
| Forme suédoise | oui |
| Type de produit | Clé à tube et pince multiprise |

