



Clé à tube avec mâchoire en S, Ø tuyau: 3pouce



Données de commande

N° commande	810500 3
GTIN	4045197237491
Classe d'article	82A

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite de forme spéciale, autoserrante, courbée à 45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage solidaire.

HOLEX avec **mâchoire S** pour appui du tube sur trois points. Poignée en plastique **antidérapant**.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.

Description technique

Longueur totale	630 mm
Capacité de serrage	110 mm
Ø tuyau	3 pouce
Angle mâchoire	45 degré
Exécution du manche	avec revêtement en plastique antidérapant
Procédé de fabrication	entièrement forgées
Traitement mâchoire	trempée par induction
Matériau pince	Acier au chrome-vanadium
Mâchoire S	oui
Forme suédoise	oui

Type de produit

Clé à tube et pince multiprise

Accessoires

Ecrou moleté Type 2

810520 2