

Garant

Tournevis pour Pozidriv, avec manche bimatière en Haptoprene, Taille empreinte cruciforme: 3



Données de commande

N° commande	667693 3
GTIN	4045197923196
Classe d'article	61F

Description

Exécution:

Manche avec revêtement ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile.

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Manche avec revêtement en **Haptoprene** ergonomique et non irritant pour la peau. Avec section 6 pans pour prise de clé.

Pour Ø vis: 5,3 – 7,2 mm

Longueur lame: 150 mm

Longueur totale: 270 mm

Six pans pour prise de clé: 13 mm

Description technique

Pour Ø vis	5,3 – 7,2 mm
Longueur lame	150 mm
Six pans pour prise de clé	13 mm
Longueur totale	270 mm
Taille empreinte cruciforme	3
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv

