



Chasse-goupilles avec poignée, Ø pointes: 10mm



Données de commande

N° commande	747100 10
GTIN	3148511594582
Classe d'article	73R

Description

Exécution:

Acier rond avec broche cylindrique, entièrement trempé. Manche de sécurité «amortissant» pour plus de confort et de précision. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats.

Description technique

Ø corps (S)	14 mm
Ø pointes	10 mm
Longueur totale L1	230 mm
Longueur broche L2	100 mm
Poignée	Gaine multimatière amortissante
Exécution tête	Traitement spécial de la tête
Traitement	entièrement trempé
Matériau	Acier rond
Type de produit	Chasse-goupilles