



## Chasse-goupilles avec poignée, Ø pointes: 4mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 746940 4      |
| GTIN             | 7610733254910 |
| Classe d'article | 73B           |

### Description

#### Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le Ø effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le chasse-goupilles de rester coincé dans l'alésage.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium de haute qualité (c.-à-d. dureté de pointe maximale – env. 59 HRC – pour une ténacité particulière), chromé. Poignée avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau.

### Description technique

|                  |   |
|------------------|---|
| Longueur broche  | 67 mm   |
| Ø pointes        | 4 mm  |
| Longueur totale  | 175 mm  |
| Poignée          | Manche en plastique avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau |
| Dureté de pointe | 59 HRC  |
| Exécution tête   | traitement spécial  |
| Matériau         | Acier au chrome-vanadium de haute qualité                                   |
| Surface          | chromée   |
| Type de produit  | Chasse-goupilles  |

