



Chasse-goupilles avec poignée, Ø pointes: 5mm



Données de commande

N° commande	746940 5
GTIN	7610733254927
Classe d'article	73B

Description

Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le Ø effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le chasse-goupilles de rester coincé dans l'alésage.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium de haute qualité (c.-à-d. dureté de pointe maximale – env. 59 HRC – pour une ténacité particulière), chromé. Poignée avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau.

Description technique

Longueur broche	72 mm
Ø pointes	5 mm
Longueur totale	180 mm
Poignée	Manche en plastique avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau
Dureté de pointe	59 HRC
Exécution tête	traitement spécial
Matériau	Acier au chrome-vanadium de haute qualité
Surface	chromée
Type de produit	Chasse-goupilles

