

**Chasse-goupilles, qualité standard, verni, Ø pointe (D): 12mm****Données de commande**

N° commande	747000 12
GTIN	4049002021053
Classe d'article	73U

**Description****Exécution:**

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats. Le Ø effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le coincement du chasse-goupilles dans l'alésage.

**Norme:**

**DIN 6450.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Matière(s):**

Qualité standard en acier au chrome-vanadium autotrem pant, verni.

**Description technique**

Ø corps (S)	14 mm
Longueur totale L1	150 mm
Ø pointe (D)	12 mm
Longueur broche L2	50 mm
Norme	DIN 6450 C
Matériau	Acier au chrome- vanadium autotrem pant
Surface	verni
Type de produit	Chasse-goupilles

