



## Chasse-goupilles avec douille de guidage, Ø pointes: 3,9mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 748000 3,9    |
| GTIN             | 2050001006783 |
| Classe d'article | 72C           |

### Description

#### Exécution:

Modèle étroit avec douille de guidage et broche trempée. **Réf. 0,9 – 3,9** avec douille de guidage amovible – **Réf. 4,9 et 5,9 avec corps fixe.**

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.

### Description technique

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Longueur broche | 30 mm                    |
| Ø pointes       | 3,9 mm                   |
| Longueur totale | 100 mm                   |
| Matériau        | Acier au chrome-vanadium |
| Type de produit | Chasse-goupilles         |