

**Chasse-goupilles, qualité spéciale revêtement par poudre, Ø pointe (D): 8mm****Données de commande**

N° commande	746920 8
GTIN	7610733243488
Classe d'article	73B

**Description****Exécution:**

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le Ø effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le chasse-goupilles de rester coincé dans l'alésage.

**Qualité spéciale**, dureté de pointe maximale – env. 59 HRC – pour une ténacité particulière.

**Matière(s):**

Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé et revêtu par poudre.

**Description technique**

Longueur totale L1	150 mm
Longueur broche L2	45 mm
Ø pointe (D)	8 mm
Ø corps (S)	10 mm
Dureté de pointe	59 HRC
Matériau	Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium de haute qualité
Surface	chromé, revêtu par poudre
Type de produit	Chasse-goupilles