



Chasse-goupilles avec douille de guidage, Ø pointes: 4,9mm



Données de commande

N° commande	748000 4,9
GTIN	2050001010353
Classe d'article	72C

Description

Exécution:

Modèle étroit avec douille de guidage et broche trempée. **Réf. 0,9 – 3,9** avec douille de guidage amovible – **Réf. 4,9 et 5,9 avec corps fixe.**

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.

Description technique

Longueur broche	34 mm
Longueur totale	102 mm
Ø pointes	4,9 mm
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Type de produit	Chasse-goupilles