



## Jeu de chasse-goupilles sur support en plastique, qualité spéciale revêtement par poudre, Nombre de chasse-goupilles: 6



### Données de commande

N° commande	746930 6
GTIN	7610733243105
Classe d'article	73B

### Description

#### Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le Ø effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le coincement du chasse-goupilles dans l'alésage.

**Qualité spéciale**, durée de pointe maximale – env. 59 HRC – pour une ténacité particulière.

#### Matière(s):

Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé et **revêtu par poudre**.

#### Contenu:

1 chasse-goupilles de chaque: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

### Description technique

Nombre de chasse-goupilles	6
Type de produit	Chasse-goupilles

## Accessoires

Chasse-goupilles, qualité spéciale revêtement par poudre Ø pointe (D) 8 mm	746920 8
Chasse-goupilles, qualité spéciale revêtement par poudre Ø pointe (D) 4 mm	746920 4
Chasse-goupilles, qualité spéciale revêtement par poudre Ø pointe (D) 2 mm	746920 2
Chasse-goupilles, qualité spéciale revêtement par poudre Ø pointe (D) 6 mm	746920 6
Chasse-goupilles, qualité spéciale revêtement par poudre Ø pointe (D) 3 mm	746920 3
Chasse-goupilles, qualité spéciale revêtement par poudre Ø pointe (D) 5 mm	746920 5