



## Chasse-goupilles, qualité spéciale chromé, Ø pointe (D): 16mm



### Données de commande

N° commande	746900 16
GTIN	7610733024148
Classe d'article	73B

### Description

#### Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats. Le Ø effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le chasse-goupilles de rester coincé dans l'alésage.

**Qualité spéciale**, dureté de pointe maximale – env. 59 HRC – pour une ténacité particulière.

#### Matière(s):

Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé.

### Description technique

Ø pointe (D)	16 mm
Longueur totale L1	260 mm
Ø corps (S)	18 mm
Longueur broche L2	130 mm
Dureté de pointe	59 HRC
Matériau	Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium de haute qualité
Surface	chromé
Type de produit	Chasse-goupilles