

**Clé à molette avec mors réversible, Longueur totale: 255mm****Données de commande**

N° commande	813930 255
GTIN	7314150056361
Classe d'article	83F

Description**Exécution:**

Avec poignée ergonomique en élastomère thermoplastique. Position de la mâchoire 15°. Forgées, trempées et chromées. En tournant les mors dentés mobiles vers l'intérieur, la **clé à molette** se transforme en **clé à tube**. Le mors cranté est trempé par induction et garantit une prise en main sûre.

Norme:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Description technique

Ouverture maximale	33 mm
Longueur totale	255 mm
Longueur totale	10 pouce
Poids	430 g
Norme	ASME B107.8M-2003
Norme	ISO 6787
Position de la mâchoire	15 degré
Procédé de fabrication	trempé avec précision et traité anti-rouille
Matériau	Alliage d'acier hautes performances
Surface	chromé

Anti-déflagrant	non
Mors réversibles	oui
Graduation	oui
Fonction de cliquet	non
Gaine	oui
Type de produit	Clé à molette