



Tire-câbles en fibres de verre Kati® Blitz compact dans un boîtier en plastique, Longueur ruban: 30m



Données de commande

N° commande	814870 30
GTIN	4044489018305
Classe d'article	86A

Description

Exécution:

Tire-câbles en fibres de verre, épaisseur de **3 mm, très résistant à la poussée** mais **très souple**; idéal pour tirer des câbles dans des tubes déjà posés ou comportant de nombreux coudes. Embouts avec filetage M5 collés aux deux extrémités pour fixation libre de têtes de guidage, de tire-câbles ou d'œilletons de traction. Possible jusqu'à un rayon de 30 mm.

Livraison:

Avec accessoires rangés dans un boîtier en plastique: 2 têtes de guidage Ø 7 et 10 mm, 5 œilletons de traction, 1 tire-câble pour câble Ø 6 – 9 mm, 5 embouts, 3 manchons de jonction, 1 colle spéciale 3 g, 1 Power Disk.

Description technique

Longueur ruban	30 m
Charge maximale sur la liaison tire-fils – manchon	1 kN
Charge maximale sur le tire-fils	5 kN
Type de produit	Outils de tirage de câbles

Accessoires

Poignée Easy Grip	814775
Embout M5 avec œillet	814730
Tête sphérique à ressort M5 Ø tête 10 mm	814720 10
Embout M5	814740
Tête sphérique à ressort M5 Ø tête 7 mm	814720 7
Colle	814750
Tire-câble M5 Type 6	814710 6
Tire-câble M5 Type 10	814710 10
Lubrifiant pour tire-fils	814760