



Coupe-tubes avec 1 molette pour tubes en acier, pour tubes jusqu'à: 2pouce



Données de commande

N° commande	815000 2
GTIN	4018754241897
Classe d'article	83A

Description

Exécution:

Corps en acier de haute qualité, forgé; vis résistante à l'usure avec poignée en plastique. **Molette** pour tubes en acier de haute qualité, trempée avec précision pour une longue durée de vie.

Galets en acier spécial; chromé.

Utilisation:

Pour couper proprement des tubes à angles droits.

Lors de la coupe, l'arête extérieure est automatiquement roulée. Après la coupe, le filetage peut être immédiatement usiné.

Ø molette: 32 mm

Largeur molette: 19 mm

Alésage molette: 9 mm

Pour Ø ext. tuyau: 1/8 – 2 pouce

Description technique

Largeur molette	19 mm
Ø molette	32 mm
Pour Ø ext. tuyau	1/8 – 2 pouce
Alésage molette	9 mm
Nombre de galets de guidage	2
Nombre de molettes	1
Type de produit	Coupe-tubes

Accessoires

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour
Ø tube jusqu'à 54 mm

814920 54

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour
Ø tube jusqu'à 35 mm

814920 35

Molette de rechange pour tubes en acier pour coupe tube 2
pouce

815200 2

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour
Ø tube jusqu'à 54E mm

814920 54E