



## Jeu de tournevis d'électricien pour Pozidriv, Classic 100% isolés, Nombre de tournevis: 3



### Données de commande

N° commande	668381 3
GTIN	7610733064519
Classe d'article	63E

### Description

#### Exécution:

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201**. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.

**Manche étroit** avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.

**Lame** en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée.

#### Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

#### Livraison:

1 tournevis de chaque 668380: Réf. 1; 2; 3

### Description technique

Nombre de tournevis	3
Série	Classic VDE
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Type de produit	Tournevis

## Accessoires

Tournevis d'électricien pour Pozidriv, Classic100% isolé Taille empreinte cruciforme 1	668380 1
Porte-embouts de vissage Type 2	666425 2
Tournevis d'électricien pour Pozidriv, Classic100% isolé Taille empreinte cruciforme 3	668380 3
Porte-embouts de vissage Type 3	666425 3
Tournevis d'électricien pour Pozidriv, Classic100% isolé Taille empreinte cruciforme 2	668380 2