



Tournevis d'électricien pour Pozidriv, Classic 100% isolé, Taille empreinte cruciforme: 1



Données de commande

N° commande	668380 1
GTIN	7610733064489
Classe d'article	63E

Description

Exécution:

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.

Manche étroit avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Description technique

Longueur lame	80 mm
Pour Ø vis	2,1 – 3 mm
Longueur totale	175 mm
Taille empreinte cruciforme	1
Série	Classic VDE
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Type de produit	Tournevis

