

PICARD**Marteau rivoir SecuTec® avec gaine de protection du manche, Poids sans manche: 300g****Données de commande**

N° commande	750115 300
GTIN	4016671027952
Classe d'article	76D

Description**Exécution:**

Avec **manche en Hickory** forme cintrée, verni.

Tête forgée et rectifiée avec précision. Trempée soigneusement et revenue. Tête vernie, face et panne non revêtues.

Marteau de sécurité SecuTec® avec gaine de protection du manche en acier avec collet et **vis pour coin PICARD** (les valeurs d'empreinte de la tête du marteau sont bien supérieures à celle prescrites par la norme DIN).

Norme:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Matière(s):

Acier à outils spécial.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange disponible sous le code art. 751680.

Remarque(s):

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 750110

Description technique

Longueur manche	300 mm
Poids sans manche	300 g

Type de produit

Marteaux

Accessoires

Manche de marteau en Hickory SecuTec® avec gaine de protection et vis pour coin Longueur manche 300 mm

751680 300