

**Pointeau, qualité spéciale, chromé Pointe en carbure, Longueur totale: 100mm****Données de commande**

N° commande	749300 100
GTIN	7610733004652
Classe d'article	73B

Description**Exécution:**

Corps octogonal robuste, pointe non revêtue. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le **traitement spécial de la tête** empêche les éclats sur la tête du pointeau.

Qualité spéciale, dureté de pointe maximale – env. 59 HRC – pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Avec **pointe en carbure** brasée.

Description technique

Longueur totale	100 mm
Ø queue	8 mm
Dureté de pointe env.	59 HRC
Exécution tête	traité
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Pointeaux