

**Marteau rivoir avec gaine de protection du manche, Poids sans manche: 400g****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 750100 400 |
| GTIN | 4016134506673 |
| Classe d'article | 73V |

Description**Exécution:**

Avec **manche en Hickory** forme cintrée, verni.

Tête forgée et rectifiée avec précision. Trempée soigneusement et revenue. Tête vernie, face et panne non revêtues.

Dès la réf. 200, avec gaine de protection du manche en acier.

Norme:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Matière(s):

Acier à outils spécial.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 752200, pour réf. 50, voir 751700 250 et pour réf. 100, voir 751700 260.

Remarque(s):

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 750110

Description technique

| | |
|-------------------|----------|
| Longueur manche | 310 mm |
| Poids sans manche | 400 g |
| Type de produit | Marteaux |

Accessoires

Manche de marteau en Hickory avec coin cylindrique
Longueur manche 310 mm

752200 310