

**PICARD****Marteau rivoir SecuTec® avec gaine de protection du manche, Poids sans manche: 400g****Données de commande**

N° commande	750115 400
GTIN	4016671027853
Classe d'article	76D

**Description****Exécution:**

Avec **manche en Hickory** forme cintrée, verni.

Tête forgée et rectifiée avec précision. Trempée soigneusement et revenue. Tête vernie, face et panne non revêtues.

**Marteau de sécurité SecuTec®** avec gaine de protection du manche en acier avec collet et **vis pour coin PICARD** (les valeurs d'empreinte de la tête du marteau sont bien supérieures à celle prescrites par la norme DIN).

**Norme:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Matière(s):**

Acier à outils spécial.

**Pièce(s) de rechange:**

Manche de rechange disponible sous le code art. 751680.

**Remarque(s):**

**ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 750110

**Description technique**

Longueur manche	310 mm
Poids sans manche	400 g

Type de produit

Marteaux

---

## Accessoires

Manche de marteau en Hickory SecuTec® avec gaine de protection et vis pour coin Longueur manche 310 mm

751680 310