



Marteau rivoir avec gaine de protection du manche, Poids sans manche: 600g



Données de commande

N° commande	750100 600
GTIN	4016134506697
Classe d'article	73V

Description

Exécution:

Avec **manche en Hickory** forme cintrée, verni.

Tête forgée et rectifiée avec précision. Trempée soigneusement et revenue. Tête vernie, face et panne non revêtues.

Dès la réf. 200, avec gaine de protection du manche en acier.

Norme:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Matière(s):

Acier à outils spécial.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 752200, pour réf. 50, voir 751700 250 et pour réf. 100, voir 751700 260.

Remarque(s):

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 750110

Description technique

Poids sans manche	600 g
Longueur manche	330 mm
Type de produit	Marteaux

Accessoires

Manche de marteau en Hickory avec coin cylindrique
Longueur manche 330 mm

752200 330