

**Marteau rivoir avec gaine de protection du manche, Poids sans manche: 800g****Données de commande**

N° commande	750100 800
GTIN	4016134506703
Classe d'article	73V

**Description****Exécution:**

Avec **manche en Hickory** forme cintrée, verni.

Tête forgée et rectifiée avec précision. Trempée soigneusement et revenue. Tête vernie, face et panne non revêtues.

Dès la réf. 200, avec gaine de protection du manche en acier.

**Norme:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Matière(s):**

Acier à outils spécial.

**Pièce(s) de rechange:**

Manche de rechange, voir 752200, pour réf. 50, voir 751700 250 et pour réf. 100, voir 751700 260.

**Remarque(s):**

**ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 750110

**Description technique**

Poids sans manche	800 g
Longueur manche	350 mm
Type de produit	Marteaux

## Accessoires

Manche de marteau en Hickory avec coin cylindrique  
Longueur manche 350 mm

---

752200 350