

Garant
Mini-fraise carbure monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 0,5mm

Données de commande

N° commande	GG1264 0,5
GTIN	4045197905604
Classe d'article	GGN

Description
Exécution:

Queue similaire **DIN 6535 HB**. Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.

Comme 202264.

Description technique

Queue	DIN 6535 HA avec h6
Ø queue D_s	3 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,003 mm
Longueur totale L	38 mm
Longueur de coupe L_c	1,5 mm
Ø dents D_c	0,5 mm
Nombre de dents Z	3
Type de queue	HA
Angle d'hélice	45 degré
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,003 mm

Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Tolérance Ø nominal	e8
Contenu	5
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	adaptée		

Accessoires

Mini-fraises carbure monobloc Ø e8 DC 0,5 mm

202264 0,5