



## Appareil électronique de contrôle de clé dynamométrique ProTest, Couple maximal: 400Nm



### Données de commande

N° commande	654460 400
GTIN	5060922231307
Classe d'article	66D

### Description

#### Exécution:

- **Boîtier robuste en fonte d'aluminium.**
- **Grand affichage LCD.**
- **Utilisation simple – sélection directe de la procédure de contrôle à l'aide du clavier à pictogrammes.**
- **Spécification par l'utilisateur du couple désiré avec tolérances inférieures et supérieures; signal acoustique / optique (3 LED) lors de l'obtention / du dépassement du couple désiré.**
- **3 modes de fonctionnement: affichage en ligne, identification du point d'inflexion et affichage de la valeur maximale.**

#### Avantage(s):

- **Contrôle suivant DIN EN ISO 6789; l'utilisateur doit simplement spécifier la valeur désirée – l'appareil fait le reste.**
- **Affichage en 11 langues.**
- **Contrôle à l'horizontale ou à la verticale.**
- **Afficheur et capteur de mesure séparables.**

#### Utilisation:

Pour le réglage et l'étalonnage d'outils dynamométriques à droite.

**Livraison:**

Capteur de mesure, afficheur, bloc d'alimentation, câble de raccordement RS232C vers un PC ou une imprimante, 2 vis de fixation et adaptateur carré dans un coffret robuste, **et certificat d'étalonnage à droite UKAS.**

**Remarque(s):**

Support mural, voir code art. 654462.

## Description technique

Adaptateur carré	3/8 pouce
Adaptateur carré	1/2 pouce
Adaptateur carré	3/4 pouce
Poids	6,4 kg
Largeur capteur de mesure	106 mm
Hauteur afficheur	128 mm
Profondeur capteur de mesure	185 mm
Plage de mesure	8 - 400 Nm
Largeur afficheur	185 mm
Couple maximal	400 Nm
Hauteur capteur de mesure	100 mm
Profondeur afficheur	104 mm
Précision de mesure du couple	±0,5 %
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Sens de serrage	Serrage à droite
Interface	Interface RS232C
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Etalonnage	O4
Type de produit	Appareils de contrôle de couple

## Services

Etalonnage à droiteAppareil / capteur de contrôle de couple Type 400

020120 400

Etalonnage DAkkS des deux côtésAppareil / capteur de contrôle de couple Couple maximal 1000/2 Nm	020150 1000/2
Etalonnage DAkkS à droiteAppareil / capteur de contrôle de couple Type 1000	020130 1000

## Accessoires

Support mural pour ProTest	654462
----------------------------	--------