

**Jeu de barres d'alésage en acier sans Al, à droite, Type: SET09****Données de commande**

N° commande	260038 SET09
GTIN	4045197905574
Classe d'article	29W

Description**Exécution:**

Sans arrosage interne.

Livraison:

En coffret plastique.

Description technique

Code ISO porte-outils	S20R SCLCR09
Code ISO porte-outils	S25R SCLCR09
Code ISO porte-outils	S16Q SCLCR09
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Ø pré-perçage min. D_{min}	20 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	28 mm

Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Hauteur de serrage L ₂	18 mm
Hauteur de serrage L ₂	23 mm
Déport L ₃	10,7 mm
Déport L ₃	10,5 mm
Déport L ₃	14,5 mm
Longueur totale L	180 mm
Longueur totale L	200 mm
Longueur totale L	200 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500