



Appareil électronique de contrôle de clé dynamométrique ProTest, Couple maximal: 1500Nm



Données de commande

N° commande	654460 1500
GTIN	5060922231314
Classe d'article	66D

Description

Exécution:

- Boîtier robuste en fonte d'aluminium.
- Grand affichage LCD.
- Utilisation simple – sélection directe de la procédure de contrôle à l'aide du clavier à pictogrammes.
- Spécification par l'utilisateur du couple désiré avec tolérances inférieures et supérieures; signal acoustique / optique (3 LED) lors de l'obtention / du dépassement du couple désiré.
- 3 modes de fonctionnement: affichage en ligne, identification du point d'inflexion et affichage de la valeur maximale.

Avantage(s):

- Contrôle suivant DIN EN ISO 6789; l'utilisateur doit simplement spécifier la valeur désirée – l'appareil fait le reste.
- Affichage en 11 langues.
- Contrôle à l'horizontale ou à la verticale.
- Afficheur et capteur de mesure séparables.

Utilisation:

Pour le réglage et l'étalonnage d'outils dynamométriques à droite.

Livraison:

Capteur de mesure, afficheur, bloc d'alimentation, câble de raccordement RS232C vers un PC ou une imprimante, 2 vis de fixation et adaptateur carré dans un coffret robuste, **et certificat d'étalonnage à droite UKAS.**

Remarque(s):

Support mural, voir code art. 654462.

Description technique

Couple maximal	1500 Nm
Hauteur capteur de mesure	100 mm
Adaptateur carré	3/4 pouce
Plage de mesure	30 - 1500 Nm
Largeur afficheur	185 mm
Profondeur capteur de mesure	185 mm
Profondeur afficheur	104 mm
Poids	7,3 kg
Largeur capteur de mesure	106 mm
Hauteur afficheur	128 mm
Précision de mesure du couple	±0,5 %
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Sens de serrage	Serrage à droite
Interface	Interface RS232C
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Etalonnage	O4
Type de produit	Appareils de contrôle de couple

Accessoires

Support mural pour ProTest	654462
----------------------------	--------