

HOLEX**Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB, AlCrN, Ø e8 DC / RS1: 8/1,5mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG1248 8/1,5 |
| GTIN | 4045197908797 |
| Classe d'article | GGN |

Description**Exécution:**

Cotes similaires à DIN 6527.

Pour une **durée de vie exceptionnelle**.Utilisable à des **vitesse de coupe élevées; convient très bien également pour les aciers jusqu'à env. 1100 N/mm²**.**Comme 206348.****Description technique**

| | |
|--|---------------------|
| Nombre de dents Z | 4 |
| Ø queue D _s | 8 mm |
| Avance f _z pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm ² | 0,03 mm |
| Longueur de col L ₁ avec détalonnage | 25 mm |
| Ø dents D _c | 8 mm |
| Longueur de coupe L _c | 21 mm |
| Queue | DIN 6535 HB avec h6 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Ø de détalonnage D_1 | 7,7 mm |
| Avance f_z pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm ² | 0,037 mm |
| Longueur totale L | 63 mm |
| Rayon de coupe R_1 | 1,5 mm |
| Angle d'hélice | 35 degré |
| Contenu | 5 |
| Série | Pro Inox |
| Revêtement | AlCrN |
| Type d'outils | Carbure monobloc |
| Norme | Norme usine |
| Type | N |
| Tolérance Ø nominal | f8 |
| Propriété de l'angle d'hélice | Différent |
| Pas des arêtes de coupe | Différent |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical |
| Largeur de passe a_e pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage |
| Largeur de passe a_e pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Tolérance de queue | h6 |
| Type de produit | Fraises toriques |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 240 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 220 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 180 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | 180 m/min | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | moyennement adaptée | 150 m/min | P |
| TOOLOX 33 | moyennement adaptée | 115 m/min | H |

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------|---|
| TOOLOX 44 | moyennement adaptée | 80 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 85 m/min | M |
| Uni | moyennement adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| av. arrosage min. | moyennement adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |
| Air | moyennement adaptée | | |

Accessoires

Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro INOXHPC DIN 6535 HB Ø DC / R1 8/1,5 mm

206348 8/1,5