

**Garant****Coupe-tubes universel****Données de commande**

N° commande	818150
GTIN	4045197595645
Classe d'article	81C

**Description****Exécution:**

Construction extrêmement robuste pour sollicitations maximales. Coupe nette et fiable grâce aux 4 galets de guidage alignés.

Corps de base en aluminium moulé sous pression. Réglage rapide de l'axe par le principe du cliquet et par ressort de rappel. Avec molette de rechange 818110.

**Avantage(s):**

Longue durée de vie grâce à la molette **revêtue TiN**. Travail puissant et rapide grâce aux avantages suivants:

- **Poignée ergonomique**
- **Construction légère**
- **Molette et galets de guidage à roulement à aiguilles**
- **Ebavureur à main amovible avec lame S20 revêtue TiN.**

**Utilisation:**

Utilisation multifonction pour couper des tubes en inox, aluminium, laiton et cuivre.

**Description technique**

Pour Ø ext. tuyau	6 - 76 mm
Largeur molette	6,2 mm
Alésage molette	4,85 mm
Ø molette	19 mm
Poids	880 g

Longueur	245 - 325 mm
Hauteur	40 mm
Largeur	100 mm
Nombre de galets de guidage	4
Nombre de molettes	1
Pour matériaux tubulaires	Laiton
Pour matériaux tubulaires	Cuivre
Pour matériaux tubulaires	VA
Pour matériaux tubulaires	Aluminium
Avec fonction de cliquet	non
Type de produit	Coupe-tubes

## Accessoires

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour Ø tube jusqu'à 35 mm	814920 35
Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour Ø tube jusqu'à 54 mm	814920 54
Molette de rechange	818110
Boulon de molette	819630
Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour Ø tube jusqu'à 54E mm	814920 54E
Assortiment de galets avec roulement à aiguilles 16 pièces	818035