



## Jeu de tournevis d'électricien pour Pozidriv, avec manche Kraftform 100% isolés, Nombre de tournevis: 4



### Données de commande

N° commande	668710 4
GTIN	4013288102027
Classe d'article	63H

### Description

#### Exécution:

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201**. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.

**Manche Kraftform** en plastique antichocs **avec zones souples intégrées** pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.

**Lame** en acier spécial fortement allié. Surface chromée mate, extrémité noire ou Lasertip avec revêtement nickel chimique.

#### Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

#### Livraison:

1 tournevis de chaque 668700: Réf. 1; 2; 3; 4

### Description technique

Nombre de tournevis	4
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Type de produit	Tournevis

## Accessoires

Tournevis d'électricien pour Pozidriv, avec manche Kraftform100% isolé Taille empreinte cruciforme 0	668700 0
Tournevis d'électricien pour Pozidriv, avec manche Kraftform100% isolé Taille empreinte cruciforme 2	668700 2
Tournevis d'électricien pour Pozidriv, avec manche Kraftform100% isolé Taille empreinte cruciforme 1	668700 1
Tournevis d'électricien pour Pozidriv, avec manche Kraftform100% isolé Taille empreinte cruciforme 4	668700 4
Porte-embouts de vissage Type 3	666425 3
Porte-embouts de vissage Type 2	666425 2
Tournevis d'électricien pour Pozidriv, avec manche Kraftform100% isolé Taille empreinte cruciforme 3	668700 3