



Appareil électronique de contrôle de clé dynamométrique ProTest, Couple maximal: 60Nm



Données de commande

N° commande	654460 60
GTIN	5060922231291
Classe d'article	66D

Description

Exécution:

- Boîtier robuste en fonte d'aluminium.
- Grand affichage LCD.
- Utilisation simple – sélection directe de la procédure de contrôle à l'aide du clavier à pictogrammes.
- Spécification par l'utilisateur du couple désiré avec tolérances inférieures et supérieures; signal acoustique / optique (3 LED) lors de l'obtention / du dépassement du couple désiré.
- 3 modes de fonctionnement: affichage en ligne, identification du point d'inflexion et affichage de la valeur maximale.

Avantage(s):

- Contrôle suivant DIN EN ISO 6789; l'utilisateur doit simplement spécifier la valeur désirée – l'appareil fait le reste.
- Affichage en 11 langues.
- Contrôle à l'horizontale ou à la verticale.
- Afficheur et capteur de mesure séparables.

Utilisation:

Pour le réglage et l'étalonnage d'outils dynamométriques à droite.

Livraison:

Capteur de mesure, afficheur, bloc d'alimentation, câble de raccordement RS232C vers un PC ou une imprimante, 2 vis de fixation et adaptateur carré dans un coffret robuste, **et certificat d'étalonnage à droite UKAS.**

Remarque(s):

Support mural, voir code art. 654462.

Description technique

Profondeur afficheur	104 mm
Hauteur capteur de mesure	100 mm
Largeur afficheur	185 mm
Couple maximal	60 Nm
Profondeur capteur de mesure	185 mm
Plage de mesure	1,2 - 60 Nm
Hauteur afficheur	128 mm
Adaptateur carré	1/4 pouce
Adaptateur carré	3/8 pouce
Adaptateur carré	1/2 pouce
Largeur capteur de mesure	106 mm
Poids	6,3 kg
Précision de mesure du couple	±0,5 %
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Sens de serrage	Serrage à droite
Interface	Interface RS232C
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Etalonnage	O4
Type de produit	Appareils de contrôle de couple

Services

Etalonnage DAkkS à droiteAppareil / capteur de contrôle de couple Type 1000

020130 1000

Etalonnage à droiteAppareil / capteur de contrôle de couple Type 400	020120 400
Etalonnage DAkKS des deux côtésAppareil / capteur de contrôle de couple Couple maximal 1000/2 Nm	020150 1000/2
Etalonnage DAkKS des deux côtésAppareil / capteur de contrôle de couple Couple maximal 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2
Etalonnage DAkKS à droiteAppareil / capteur de contrôle de couple Type 0,1-1100	020130 0,1-1100

Accessoires

Support mural pour ProTest	654462
----------------------------	--------