



## Tournevis d'électricien pour Phillips, Ø de lame réduit, avec manche Kraftform 100% isolé, Taille empreinte cruciforme: 1



### Données de commande

N° commande	668620 1
GTIN	4013288160140
Classe d'article	63H

### Description

#### Exécution:

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.

**Manche Kraftform** en plastique antichocs **avec zones souples intégrées** pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.

Lame en acier de haute qualité, au phosphate de zinc.

**Ø de lame réduit avec isolation de protection intégrée** pour éléments vissés et à ressort profonds (Ø lame = Ø d'isolation à l'avant de la lame).

#### Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

### Description technique

Taille empreinte cruciforme	1
Pour Ø vis	2,1 – 3 mm
Longueur totale	178 mm
Longueur lame	80 mm
Référence fabricant	162 iS
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Type de produit	Tournevis

