

 **HALDER**
Marteau rivoir MaxxCraft, Poids sans manche: 1000 g**Données de commande**

N° commande	750550 1000
GTIN	4030618303084
Classe d'article	73W

Description**Exécution:**

L'association unique de la tête du marteau et de la gaine du manche forme un outil solidaire, amortissant les vibrations. Gaine de protection du manche recouverte de caoutchouc. Avec **manche en Hickory** forme cintrée, verni.

Tête forgée et rectifiée avec précision. Trempée soigneusement et revenue. Tête vernie, face et panne non revêtues.

Avantage(s):

Amortissement du retour de chocs perceptible, permettant une transmission complète de la force de frappe à la pièce et donc un travail sans effort.

Augmentation de la force de frappe et réduction des vibrations au niveau du manche par rapport à un marteau DIN traditionnel.

Norme:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Matière(s):

Acier à outils spécial.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange disponible sous le code art. 750555.

Longueur manche: 310 mm

Description technique

Longueur manche	310 mm
Poids sans manche	1000 g
Longueur totale	360 mm
Référence fabricant	MAXXCRAFT
Anti-déflagrant	non
Type de produit	Marteaux

Accessoires

Manches de marteaux en Hickory Longueur manche 310 mm	750555 310
---	------------
