



Valise de maintenance à roulettes



Données de commande

N° commande	692902
GTIN	4045197375308
Classe d'article	62G

Description

Exécution:

Coques résistant aux chocs, aux variations de température et aux acides, assemblées par un cadre rigide en aluminium avec serrures intégrées et charnières autobloquantes. Avec poignée caoutchoutée.

Équipement intérieur:

1 plateau porte-outils avec 24 compartiments souples, 12 languettes en caoutchouc et 1 poche pour petites pièces à l'avant et à l'arrière.

1 coque de fond compartimentable avec plateau porte-outils dont 6 compartiments souples et 9 languettes en caoutchouc servant de couvercle.

Avec roulettes.

Remarque(s):

Cadenas à combinaison disponible comme alternative sous le code art. 692926 réf. 2.

Propriété de la valise: apte au transport aérien

Dim. int., L: 465 mm

Dim. int., l: 352 mm

Dim. int., H: 215 mm

Poids: 6 kg

Description technique

Dim. int., l	352 mm
--------------	--------

Poids	6 kg
Dim. int., L	465 mm
Dim. int., H	215 mm
Matériau	PP
Type de rangement d'outils	Compartiments souples
Charge admissible de la valise	25 kg
Propriété de la valise	apte au transport aérien
Type de produit	Système de transport d'outils

Accessoires

Tapis de protection	692800
Poignées télescopiques	692911
Assortiment de serrures, fermetures identiques	692916
Coque avec cloison centrale, 6 petites cloisons et couvercle	692770
Jeu de plateaux porte-outils	692906
Jeu de cadenas à combinaison Type 2	692926 2