



Valise étanche à l'eau «Explorer», Type: 4820



Données de commande

N° commande	692930 4820
GTIN	8024482008684
Classe d'article	64A

Description

Exécution:

Valises extrêmement robustes en plastique très résistant aux chocs, garnies de mousse alvéolée préformée. Fermeture par cadenas 085830 – 085875. Epaisseurs de paroi constamment élevées pour une grande stabilité. Étanche à la pression et résistante aux produits chimiques. Résiste à des températures de –33 à 90 °C.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour la protection, l'emballage et le transport d'appareils et de pièces fragiles.

Remarque(s):

Nombreux accessoires, autres tailles et variantes d'équipement disponibles sur demande.

Propriété de la valise: adapté au transport aérien

Indice de protection IP: IP 67

Dim. ext., L: 520 mm

Dim. ext., l: 435 mm

Dim. ext., H: 230 mm

Dim. int., L: 480 mm

Dim. int., l: 370 mm

Dim. int., H: 205 mm

Description technique

Dim. ext., H	230 mm
Dim. int., H	205 mm
Dim. ext., l	435 mm
Charge max.	24,7 kg
Poids	4,2 kg
Dim. ext., L	520 mm
Nombre de fermetures	2
Dim. int., l	370 mm
Dim. int., L	480 mm
Volume	35,5 l
Indice de protection IP	IP 67
Propriété de la valise	antichocs
Propriété de la valise	empilable
Propriété de la valise	adapté au transport aérien
Type de produit	Système de transport d'outils