

Manche de masse, cintré, Longueur manche: 260mm



Données de commande

N° commande	751900 260
GTIN	4028656485008
Classe d'article	76D

Description

Exécution:

En bois sans nœuds, qualité 1a. Pousse droite. Structure de la fibre parallèle à l'axe du manche. La surface est rectifiée, lisse et cirée.

Norme:

DIN 5135

Adapté(s) pour:

Marteaux avec œil ovale suivant DIN.

Remarque(s):

Ne convient pas aux marteaux 750125 et 750810.

Description technique

Longueur manche	260 mm
Pour masses pesant	1 kg
Pour masses pesant	1,5 kg
Type de produit	Manche