

Jeu de gants en coton, Taille des gants: 7



Données de commande

N° commande	094200 7
GTIN	4029201131425
Classe d'article	09H

Description

Exécution:

Gants **pour risques minimes** et **travaux d'assemblage**, pour la protection contre les écorchures, les ampoules et les salissures.

Gants légers en **tricot coton avec fourchette**, pouvant aussi être portés comme sous-gants.

Utilisation:

Zones propres et sèches; assemblage de précision; électronique et travaux d'installation.

Lavage: Lavage des mains

Couleur: blanc

Description technique

Ajustement	Bon
Contenu du kit	12
EN 388 Résistance à l'abrasion	Non disponible
Préhension à l'huile	Non disponible
EN 388 Résistance à la perforation	Non disponible
Protection contre la chaleur	Non disponible

EN 388 Résistance à la déchirure	Non disponible
Taille des gants	7
Respirabilité	Excellent
EN 388 Résistance à la coupure par lame	Non disponible
Préhension à l'humidité	Non disponible
Sensibilité	Excellent
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants en coton
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Sans DMF
Lavage	Lavage des mains
Séchage	séchage
Longueur	260 mm
Utilisation	réutilisable
Contenu	12 paire
Couleur	blanc
Applications	Précision
Matériau support	Coton
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Poids	13 g
Matière	Coton
Type de produit	Gants en coton