

**Douille, tige E 6,3 avec aimant, Ouverture: 7 mm****Données de commande**

N° commande	674275 7
GTIN	4045197345561
Classe d'article	62F

**Description****Exécution:**

Une pièce: tige et lame en une seule pièce.

Tiges suivant DIN 3126 pour insertion directe dans des visseuses.

**Utilisation:**

Pour vis et écrous 6 pans DIN 3126.

**Norme:****DIN 3126****Matière(s):**

Alliage spécial au chrome-vanadium, **tenace**.

Longueur totale: 50 mm

**Description technique**

Ouverture	7 mm
Longueur totale	50 mm
Queue à six pans pour embouts	E 6,3
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Avec insert magnétique	oui
Compatible machines	oui
Type de produit	Outil à embout

